

**Notsten, sejhærdede, Notbredde S: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	313805 18
GTIN	2050001929891
Artikelklasse	33T

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionslebet og sejhærdet.

**Passer til:**

Fabrikat Röhms KFD-HE.

**Leveringsomfang:**

Inklusive cylinderskruer DIN 912 – 12.9!

**Bemærk:**

Yderligere notsten kan leveres fra fabrikken.

**Teknisk beskrivelse**

Passer til fabrikat Röhms KFD-HE	315
Højde H	33,5 mm
Maks. tilspændingsmoment	130 Nm
Boringsafstand b	30 mm
Gevind g	M14

Trinhøjde h	13,5 mm
Notbredde S	18 mm
Produkttype	Notsten