



## Notsten, sejhærdede, Notbredde S: 12mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313805 12
GTIN	2050001929860
Artikelklasse	33T

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Præcisionsflebet og sejhærdet.

**Passer til:**

Fabrikat Röhms KFD-HE.

**Leveringsomfang:**

Inklusive cylinderskruer DIN 912 – 12.9!

**Bemærk:**

Yderligere notsten kan leveres fra fabrikken.

### Teknisk beskrivelse

Højde H	18,5 mm
Boringsafstand b	20 mm
Maks. tilspændingsmoment	50 Nm
Passer til fabrikat Röhms KFD-HE	170
Gevind g	M10

Trinhøjde h	7,5 mm
Notbredde S	12 mm
Produkttype	Notsten