

Garant**Flapskive special (ZA) med udragende lameller, Ø 125 mm, Korn: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566295 60
GTIN	4045197720467
Artikelklasse	51M

Beskrivelse**Udførelse:**

Flapskive med **lameller, der rager ekstra langt ud (10 mm)**. Høj slibeeffekt og lang standtid som følge af førsteklasses **zirkonkorund (ZA)** på robust blandingsvæv. Med slibeaktiv belægning til afkølet slibning.

- **Skrå form – til kant-/svejsesømbearbejdning og fladeslibning med angrebsvinkel 15–25°.**

Anvendelse:

Ideel til skiftende slibeopgaver inden for **flade- og konturslibning** og til bearbejdning af **svært tilgængelige steder** som f.eks. bortslibning af hjørnesvejsninger.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	skrå med udragende lameller
Borings-Ø	22,23 mm
Korn	60
Skive-Ø	125 mm

Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	betinget egnet		
tør	egnet		