

Garant**Flapskive special (ZA) med udragende lameller, Ø 115 mm, Korn: 40****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 566290 40 |
| GTIN | 4045197720412 |
| Artikelklasse | 51M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Flapskive med **lameller, der rager ekstra langt ud (10 mm)**. Høj slibeeffekt og lang standtid som følge af førsteklasses **zirkonkorund (ZA)** på robust blandingsvæv. Med slibeaktiv belægning til afkølet slibning.

- **Skrå form – til kant-/svejsesømbearbejdning og fladeslibning med angrebsvinkel 15–25°.**

Anvendelse:

Ideel til skiftende slibeopgaver inden for **flade- og konturslibning** og til bearbejdning af **svært tilgængelige steder** som f.eks. bortslibning af hjørnesvejsninger.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Formbeskrivelse | skrå med udragende lameller |
| Korn | 40 |
| Borings-Ø | 22,23 mm |
| Skive-Ø | 115 mm |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Slibemiddelforkortelse | ZA |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| Produktnavnsegenskab | Ø 115 mm |
| optimeret til materiale | Stål |
| optimeret til materiale | INOX |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s |
| Produkttype | Flapskive |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| Uni | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |