

Enkeltprøvestift, keramik Toleranceklasse 1, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483925 3
GTIN	2050001941015
Artikelklasse	48A

Beskrivelse

Udførelse:

Af ultraren industrikeramik (zirkoniumoxid ZrO_2). Begge sider gøres uskadelige ved hjælp af rejfning. Fra \varnothing 5,01 mm er størrelsen angivet på endefladen.

Toleranceklasse 1: Stift- \varnothing $\pm 0,001$ mm.

Fordel:

- **Dobbelt så hård som lærestål.**
- **Laveste varmeeekspansion.**
- **Rust- og syrebestandig.**
- **Affedtning før brug bortfalder.**
- **Fedtsmøring efter brug er ikke nødvendigt.**

Bemærk:

Ved bestilling skal den **ønskede \varnothing endvidere oplyses**, f.eks. nr. 483925 str. 3 **4,35**.

Teknisk beskrivelse

Målestiftlængde	40 mm
Stigning	0,01 mm
Nom. mål	3 - 5,99 mm
Kalibrering	L5
Norm	DIN 2269
Toleranceklasse	1
Materiale	Industrikeramik (zirkoniumoxid ZrO_2)
Produkttype	Prøvestift

Services

KalibreringPrøvestift maks. Ø 20

028240 20