



Skruesikring, 50 ml, Producentbetegnelse: 32-18



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083313 32-18
GTIN	2050002005204
Artikelklasse	08G

Beskrivelse

Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. En-komponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

Anvendelse:

Lavfast – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.

Mellemfast – løsning med normalt værktøj er muligt.

Meget fast – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C). Lavfast, let afmontering, til alle metaller, uden mærkning.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.

Teknisk beskrivelse

min. løsdrejningsmoment	6 - 10 Nm
Producentbetegnelse	32-18
Til gevindstørrelse op til	M12

Lagertemperatur	20 °C
egnet til materiale	Metal
Maks. spaltemål	0,1 mm
Form	flydende
Kemisk basis	anaerob methakrylat
Farve	violet
egnet til anvendelsesområde	Skruesikring
egnet til anvendelsesområde	formonterede skrueforbindelser
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
Egenskab	vibrationsbestandig
Egenskab	forhindrer, at delene kommer til at sidde fast
Egenskab	tætning
Påfyldningsmængde	50 ml
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 150 °C
Flammepunkt	100 °C
Til gevindstørrelse, tommer	3/4 tommer
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
Håndfasthed efter	15 - 20 min
Dynamisk viskositet	120 - 170 mPas
Afmontering	med normalt værktøj
Styrkeklasse	lavfast
Tæthed	1,1 g/cm ³
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Skruesikring

Tilbehør

083392 7063

Rengørings- og affedtningspray Producent-
produktnummer 7063

Peristaltisk håndpumpe med doseringsnålesæt Egneth til
beholderstørrelse 50 ml

083344 50

Rengørings- og affedtningspray Producent-
produktnummer 7061

083391 7061