

**Skruesikring, 250 ml, Producentbetegnelse: 55-03****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083314 55-03
GTIN	2050002005228
Artikelklasse	08G

Beskrivelse**Udførelse:**

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. En-komponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

Anvendelse:

Lavfast – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.

Mellemfast – løsning med normalt værktøj er muligt.

Meget fast – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C). Mellemfast, kan anvendes som skruesikring og gevindtætning, op til 200 °C, også til passive materialer, uden mærkning.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.

Teknisk beskrivelse

min. løsdrejningsmoment	18 - 23 Nm
Til gevindstørrelse op til	M36

Producentbetegnelse	55-03
Lagertemperatur	20 °C
Kemisk basis	anaerob methakrylat
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
Farve	blå
Egenskab	vibrationsbestandig
Egenskab	forhindrer, at delene kommer til at sidde fast
Egenskab	tætning
Egenskab	thixotrop
Egenskab	uden mærkning
Flammepunkt	100 °C
Form	flydende
egnet til anvendelsesområde	Skruesikring
egnet til anvendelsesområde	olierede overflader
Maks. spaltemål	0,25 mm
egnet til materiale	Metal
Påfyldningsmængde	250 ml
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 200 °C
Funktionsstyrke efter	1 - 3 h
Håndfasthed efter	10 - 20 min
Dynamisk viskositet	900 - 1500 mPas
Afmontering	med normalt værktøj
Styrkeklasse	Mellemfast
Tæthed	1,1 g/cm ³
Produktnavnsegenskab	250 ml
Produkttype	Skruesikring

Tilbehør

Peristaltisk håndpumpe med doseringsnålesæt Eget til
beholderstørrelse 50 ml

083344 50

Rengørings- og affedtningspray Producent-
produktnummer 7063

083392 7063

Rengørings- og affedtningspray Producent-
produktnummer 7061

083391 7061