

**Skruesikring, 250 ml, Producentbetegnelse: 32-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083314 32-18
GTIN	8029822013083
Artikelklasse	08G

Beskrivelse**Udførelse:**

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. Enkomponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

Anvendelse:

Lavfast – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.

Mellemfast – løsning med normalt værktøj er muligt.

Meget fast – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C). Lavfast, let afmontering, til alle metaller, uden mærkning.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.

Teknisk beskrivelse

min. løsdrejningsmoment	6 - 10 Nm
Producentbetegnelse	32-18
Til gevindstørrelse op til	M12

Maks. spaltemål	0,1 mm
Farve	violet
Flammepunkt	100 °C
Egenskab	vibrationsbestandig
Egenskab	forhindrer, at delene kommer til at sidde fast
Egenskab	tætning
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
egnet til anvendelsesområde	Skruesikring
egnet til materiale	Metal
Form	flydende
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 150 °C
Påfyldningsmængde	250 ml
Lagertemperatur	20 °C
Kemisk basis	anaerob methakrylat
Til gevindstørrelse, tommer	1/4 tommer
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
Håndfasthed efter	15 - 20 min
Dynamisk viskositet	120 - 170 mPas
Afmontering	med normalt værktøj
Styrkeklasse	lavfast
Tæthed	1,1 g/cm ³
Produktnavnsegenskab	250 ml
Produkttype	Skruesikring

Tilbehør

Rengørings- og affedtningspray Producent-
produktnummer 7063

083392 7063

Peristaltisk håndpumpe med doseringsnålesæt Eget til
beholderstørrelse 50 ml

083344 50

Rengørings- og affedtningspray Producent-
produktnummer 7061

083391 7061