

**Mikrometerskrue, Måleområde: 75-100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420450 75-100
GTIN	7630041104110
Artikelklasse	45A

**Beskrivelse****Udførelse:****Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.**

Hærdet, slebet målespindel.

Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

**Leveringsomfang:**

Mikrometerskrue uden indstillingsmål.

**Teknisk beskrivelse**

Spindel-Ø	6,5 mm
Måletromle-Ø	18,5 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleområde	75 - 100 mm
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	B1
Fejlgrænse	3 µm
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

### Services

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100
Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022000 100

### Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 75 mm	421100 75
----------------------------------	-----------