

 steinel**Varmluftsbleser, Type: 008338****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078321 008338
GTIN	4007841008338
Artikelklasse	07E

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Elektronisk styret varmluftsbleser** med trinløs luftmængderegulering.

**Stav-varmluftsbleser HG 2620 E** til professionelle opgaver.

- **Tilslutningskabel er nemt at udskifte.**
- **Keramisk varmer kan udskiftes, levetid på ca. 800 t.**
- **Luftryk op til 4.000 Pa.**
- **Temperaturindstilling fra 50 - 700 °C med joystick.**
- **Luftmængderegulering fra 150 - 500 l/min.**
- **Genstartsbeskyttelse.**
- **Afkølingstrin.**
- **LCD-display og restvarmeindikator.**

**Anvendelse:**

Til svejsning og formgivning af kunststoffer, til krympning, til fjernelse af maling, til lodning, til tørring og til optøning.

**Teknisk beskrivelse**

Effektforbrug	2300 W
Lufttemperatur	50 - 700 °C
Vægt	840 g
Producentbetegnelse	HG 2620E
Luftvolumenstrøm	150 - 500 l/min
Energiforsyning	Med kabel

Produkttype

Varmluftblæser

---

**Tilbehør**

Temperaturscanner HL Scan Type 014919	078326 014919
Temperaturscanner HG Scan PRO Type 007553	078325 007553
Temperaturscanner HG Scan PRO Type 007690	078325 007690
Varmlufttilbehørssortiment12 dele Type 075569	078329 075569