

3M Scotch-Brite™

**Slibefiberburrelåsskiver GB-DH, Ø 125 mm, Kornstørrelsessammenligning: 50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566903 50
GTIN	50048011603419
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fiberburrelåssliverondeller med perforeret vævsunderlag af hensyn til sikker burrelåsfastgørelse. Med udtagelig centreringskerne til mere præcis positionering og vedhæftning af skiven på støtteskiven (**ca. 50% reduceret vibrationsniveau med burrelåssliverondel nr. 566965**). Meget **aggressiv fiberskive** med høj kantstabilitet. De indarbejdede **keramiske korn (CER)** muliggør en høj slibeydelse.

**Anvendelse:**

Ideel til **fjernelse af små svejsesamlinger og svejsepunktsamlinger** samt til **grovere rengørings- og afgratningsopgaver**. Ingen underslibning af overfladen. På vinkelslibere med burrelåssliverondel nr. 566960 eller 566965.

**Bemærk:**

Slibeskiver med burrelås til forslibning, se nr. **567705ff**.

**Teknisk beskrivelse**

Finhedsgrad	ekstra grov
Udførelse	A coarse super duty
Farve	blå

Kornstørrelsessammenligning	50
Skive-Ø	125 mm
Serie	GB-DH
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Producentbetegnelse	GB-DH
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Slibefilt

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

---

**Tilbehør**

Burrelåssliberondel medGevind M14 Udvendig Ø 125 mm	566960 125
---	------------

Burrelåssliberondel medCentrering og gevind M 14 Udvendig Ø 125 mm	566965 125
---	------------

---