



Pneumatisk-hydraulisk popnittemøtrikværktøj FireFox®, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	770515 1
GTIN	4007081920841
Artikelklasse	74A

Beskrivelse

Udførelse:

Driftstryk 5–7 bar. Automatisk opboring, så snart popnittemøtrikken sættes let på gevinddornen. Ekstremt rentabelt arbejde takket være hurtig opboring og lynhurtig skudmontage.

Leveringsomfang:

To montagenøgler str. 24 / 27, 1 sekskantskruetrækker str. 4, 1 flaske hydraulikolie 100 ml, 1 oliepåfyldningsbeholder. Mundstykke og gevinddorn M3, M4, M5, M6.

Bemærk:

Reservemundstykker fås under nr. 770516. Til blindnittemøtrikker fra M3 til M6 i alle materialer undtaget M6 rustfrit stål.

Teknisk beskrivelse

Afstand	7,5 mm
Vægt	1,96 kg
Luftforbrug pr. skudmontage (gevindafhængigt)	max. 2 l
Slangetilslutning	6 mm

Til popnittemøtrikker, stål / aluminium	M3 – M6
Inddrivningskraft, regulerbar, maks. ved 5 bar	12000 N
Til popnittemøtrikker af alle materialer	M3 – M6
Slangetilslutning	1/4 tommer
Produkttype	Popnittepistol

Tilbehør

Reservemundstykke med gevinddorn Type M3	770516 M3
Reservemundstykke med gevinddorn Type M5	770516 M5
Reservemundstykke med gevinddorn Type M4	770516 M4
Reservemundstykke med gevinddorn Type M6	770516 M6