



## Kombi-fireklo-centrerpatroner holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. Ø A / konus: 200/5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	315645 200/5
GTIN	5907412202853
Artikelklasse	36B

### Beskrivelse

#### Infotekst:

**Enkeltindstilling** af de kombinerede bakker

**Centrisk** indstilling af bakkerne

#### Anvendelse:

Kombineret opspændingsmulighed i kraft af to forskellige bakkeindstillinger.

**a) Centrisk indstilling af grundbakker (drev i enheden);**

**b) Individuel indstilling af bakkerne.**

Derved kan ujævnt formede emner spændes som på en planskive. Spiralringen til bakkeindstilling er **hærdet**, flankerne på spiralen og gevindflankerne på grundbakkerne er slebne **på begge sider**.

**Med holder til kort konus DIN 702-3.** med gevindtapper og flangemøtrikker til spindelhoveder DIN 55027. (DIN 55027 og den internationale standard ISO702/1 svarer til DIN 55022 (gammel norm)). Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

#### Norm:

**DIN 702-3.**

#### Materiale:

Støbegods

#### Leveringsomfang:

Inklusive:

1 sæt = 4 hærdede basisbakker.

1 sæt = 4 hærdede vendebakker (anvendes som bore- og drejebakker).

1 spændenøgle.

## Teknisk beskrivelse

Spændenøglefirkant K	11 mm
Konusstørrelse	5
Vægt	19 kg
Antal gevindtapper	4
Højde, uden bakker H <sub>1</sub>	112 mm
Udv. Ø A	200 mm
Gennemgang E	55 mm
Centrerkonus B	82,575 mm
Delkreds F	104,8 mm
Gevindtappernes størrelse	M10
Højde, med bakker H <sub>2</sub>	143 mm
Norm	DIN 702-3
Produkttype	Kombipatron med fire bakker