



Kombi-fireklo-centrerpatroner cylindrisk holder, DIN 702-4, Udv. Ø A / konus: 250mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

315635 250

GTIN

5907412202839

Artikelklasse

36B

Beskrivelse

Infotekst:

Enkeltindstilling af de kombinerede bakker

Centrisk indstilling af bakkerne

Anvendelse:

Kombineret opspændingsmulighed i kraft af to forskellige bakkeindstillinger.

a) Centrisk indstilling af grundbakker (drev i enheden);

b) Individuel indstilling af bakkerne.

Derved kan ujævnt formede emner spændes som på en planskive. Spiralringen til bakkeindstilling er **hærdet**, flankerne på spiralen og gevindflangerne på grundbakkerne er slebne **på begge sider**.

Med cylindrisk centerholder DIN 702-4. Patronen fastgøres med skruer fra bagsiden på en flange og denne på spindlen.

Norm:

DIN 702-4.

Materiale:

Støbegods

Leveringsomfang:

Inklusive:

1 sæt = 4 hærdede basisbakker.

1 sæt = 4 hærdede vendebakker (anvendes som bore- og drejebakker).
1 spændenøgle.

Teknisk beskrivelse

Gennemgang E	76 mm
Delkreds F	224 mm
Spændenøglefirkant K	14 mm
Centrerdybde C	6 mm
Udv. Ø A	250 mm
Vægt	31 kg
Højde, med bakker H ₂	135 mm
Centrer-Ø B	200 mm
Højde, uden bakker H ₁	102 mm
Norm	DIN 702-4
Produkttype	Kombipatron med fire bakker