



Kombi-fireklo-centrerpatroner holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. Ø A / konus: 200/6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	315645 200/6
GTIN	5907412202860
Artikelklasse	36B

Beskrivelse

Infotekst:

Enkeltindstilling af de kombinerede bakker

Centrisk indstilling af bakkerne

Anvendelse:

Kombineret opspændingsmulighed i kraft af to forskellige bakkeindstillinger.

a) Centrisk indstilling af grundbakker (drev i enheden);

b) Individuel indstilling af bakkerne.

Derved kan ujævnt formede emner spændes som på en planskive. Spiralringen til bakkeindstilling er **hærdet**, flankerne på spiralen og gevindflankerne på grundbakkerne er slebne **på begge sider**.

Med holder til kort konus DIN 702-3. med gevindtapper og flangemøtrikker til spindelhoveder DIN 55027. (DIN 55027 og den internationale standard ISO702/1 svarer til DIN 55022 (gammel norm)). Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Norm:

DIN 702-3.

Materiale:

Støbegods

Leveringsomfang:

Inklusive:

1 sæt = 4 hærdede basisbakker.

1 sæt = 4 hærdede vendebakker (anvendes som bore- og drejebakker).

1 spændenøgle.

Teknisk beskrivelse

Gennemgang E	55 mm
Spændenøglefirkant K	11 mm
Vægt	19 kg
Gevindtappernes størrelse	M10
Udv. Ø A	200 mm
Delkreds F	133,4 mm
Centrerkonus B	106,39 mm
Højde, uden bakker H ₁	112 mm
Konusstørrelse	6
Antal gevindtapper	4
Højde, med bakker H ₂	143 mm
Norm	DIN 702-3
Produkttype	Kombipatron med fire bakker