




## Bakker med kløer, sæt 3 dele, til patroner, Ø 160 mm, Type: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

313230 1

GTIN

Artikelklasse

33T

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter **i løbet af få sekunder**, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. **Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum.** Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.

Til udvendig spænding, egner sig optimalt til opspænding af råemner.

#### Materiale:

Kvalitetsprodukt af 16MnCr5, hærdet.

#### Passer til :

SchUNK-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhms-centrerpatron med justerbare bakker 313120; 313130; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

#### Bemærk:

Spændeområde eksemplarisk til nr. 313115 – 313137.

passer til farvekode: Schunk centrerpatron med justerbare bakker

Spændeområde: 51 - 86 mm

### Teknisk beskrivelse

Spændeområde

51 - 86 mm

Til patrontype-Ø

160 mm

Produktnavnsegenskab

Ø 160 mm

Notbredde D	8 mm
Boringsafstand b	32 mm
Gængelængde A	18 mm
passer til farvekode	Röhm centerpatron med justerbare bakker
passer til farvekode	Schunk centerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Bakker til centerpatron med justerbare bakker