

Garant**Understel, til pladestørrelse længdexbredde: 1000X630mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

431000 1000X630

GTIN

Artikelklasse

41C

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil svejset konstruktion inklusive lejesæt. Ujævnheder i gulvet kan udlignes med højdestilleskruer.

Understel, profilstål, lakering RAL 9006 hvid aluminium. Hylde i bøge-multiplex.

Anvendelse:

Naturgranitplanerne nr. 430190 – 430500 støtter på foruddefinerede punkter (stålkugleindsatser).

- **Til plader op til 630×630 mm. Til opstilling af filebænke og lignende er de justerbare skruebukke nr. 373500 bedst egnede.**
- **Lejesættet kan indstilles i højden og bruges til at justere pladerne med (trepunktsstøtte og 2 hjælpestilleskruer som vippesikring).**

Bemærk:

Bestil venligst 4x nr. 086002 str. 850 til vibrationsisolerende opstillingselementer.

Teknisk beskrivelse

Understelsbredde

750 mm

passer til pladestørrelse længdexbredde

1000×630 mm

Understelsdybde

560 mm

Vægt	31 kg
Undersektion, højde	720 mm
Bæreevne fordelt over hele fladen	1000 kg
Materiale, hyldeplade	bøge-multiplex
maks. arbejds højde (overkant granitplade)	900 mm
Højde, undersektion inkl. lejesæt	780 mm
Højdeudligning	25 mm
Produkttype	Undersektion