



Granitplade nøjagtighed 0, Længdexbredde: 1500X1000mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	430300 1500X1000
GTIN	2050001949783
Artikelklasse	46H

Beskrivelse

Udførelse:

Særligt udsøgt naturgranit.

- **Fuldstændig fri for fejl, homogen struktur.**
- **Ubøjelig og vridningsresistent.**
- **Absolut rustsikker og syrefast, lav varmeledningsevne.**
- **Mikrofin bearbejdning af overfladen (diamantslebet). De godkendte tolerancer er underskredet.**
- **Yderkanterne er slebet optisk rene.**
- **Med henblik på fast placering er der anbragt støttepunkter (stålkugleindsatser) på undersiden.**
- **Hårdere end hærdet stål (6–7 efter Mohrs skala), umagnetisk og ikke elektrisk ledende.**

Nøjagtighed:

Fremstilling og afsluttende kontrol udføres i computerstyrede klimarum. De anvendte målemidler garanterer præcis tilslutning til nationale og internationale kalibreringslaboratorier.

DIN 876/0 – diamantfinslebet til kontrol

Leveringsomfang:

Inklusive testrapport, transportemballage. Inklusive stålkugleindsatser.

Bemærk:

På forespørgsel: Rustfrie stålgevindindsatser, T-not-stålskinner (til nr. 430190 T-not-stålskinner ikke mulige), nøjagtighed 000, andre størrelser, mellem mål. Ekskl. levering.

Teknisk beskrivelse

Vægt	855 kg
Tykkelse	190 mm
Planhed	0,01 mm

Antal stålkugleindsatser	5
Norm	DIN 876
Nøjagtighed	0 mm
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Måleplade

Tilbehør

Pinoldokke, par kvalitet 1, kraftig udførelse Spidshøjde 150 mm	431710 150
Førings- og spænde-T-notskinne inklusive indbygning Til planlængde 1500 mm	431700 1500
Pinoldokke, par kvalitet 1, kraftig udførelse Spidshøjde 200 mm	431710 200
Rullebukke, par	431705