

**PLANOLITH****Granitplade nøjagtighed 00, Længdexbredde: 1200X800mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	430400 1200X800
GTIN	2050001949813
Artikelklasse	46H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Særligt udsøgt naturgranit.

- **Fuldstændig fri for fejl, homogen struktur.**
- **Ubøjelig og vridningsresistent.**
- **Absolut rustsikker og syrefast, lav varmeledningsevne.**
- **Mikrofin bearbejdning af overfladen (diamantslebet). De godkendte tolerancer er underskredet.**
- **Yderkanterne er slebet optisk rene.**
- **Med henblik på fast placering er der anbragt støttepunkter (stålkugleindsatser) på undersiden.**
- **Hårdere end hærdet stål (6–7 efter Mohrs skala), umagnetisk og ikke elektrisk ledende.**

**Nøjagtighed:**

Fremstilling og afsluttende kontrol udføres i computerstyrede klimarum. De anvendte målemidler garanterer præcis tilslutning til nationale og internationale kalibreringslaboratorier.

**DIN 876/00 – ekstra fint diamantslebet** til målerum.

**Leveringsomfang:**

**Inklusive testrapport, transportemballage.** Inklusive stålkugleindsatser.

**Bemærk:**

**På forespørgsel:** Rustfrie stålgevindindsatser, T-not-stålskinner (til nr. 430190 T-not-stålskinner ikke mulige), nøjagtighed 000, andre størrelser, mellemsmål. Ekskl. levering.

**Teknisk beskrivelse**

Planhed	0,005 mm
Vægt	460 kg
Tykkelse	160 mm

Antal stålkugleindsatser	5
Norm	DIN 876
Nøjagtighed	00 mm
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Måleplade

## Tilbehør

Pinoldokke, par kvalitet 1, kraftig udførelse Spidshøjde 200 mm	431710 200
Skabsunderbygning til pladestørrelse længdexbredde 1200X800 mm	431050 1200X800
Førings- og spænde-T-notskinne inklusive indbygning Til planlængde 1200 mm	431700 1200
Rullebukke, par	431705
Pinoldokke, par kvalitet 1, kraftig udførelse Spidshøjde 150 mm	431710 150
Understel til pladestørrelse længdexbredde 1200X800 mm	431000 1200X800