


Garant GRIDLINE

Støtteben, Højde: 650mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927000 650
GTIN	4062406107284
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet har brug for afstivningsvinkler nr. 927122 til stabilisering. Højden svarer til underkanten af arbejdspladen. Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.

Teknisk beskrivelse

Højde	650 mm
Dybde	700 mm
Vægt	5,7 kg
Bredde	50 mm

Passer til pladedybde	750 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1,5 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Støtteben

Tilbehør

Højdeudligning GridLine filebænke Type M12	927090 M12
Fødder, sæt med 2 dele Type 2	927092 2