

Garant GRIDLINE

Støtteben, Højde: 750mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 927000 750 |
| GTIN | 4062406107611 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beskrivelse**Udførelse:**

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet har brug for afstivningsvinkler nr. 927122 til stabilisering. Højden svarer til underkanten af arbejdspladen. Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|--------|
| Vægt | 6,5 kg |
| Højde | 750 mm |
| Dybde | 700 mm |
| Passer til pladedybde | 750 mm |

| | |
|------------------------|---|
| Bredde | 50 mm |
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion |
| Materialetykkelse | 1,5 mm |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype | Støtteben |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Fødder, sæt med 2 dele Type 2 | 927092 2 |
| Højdeudligning GridLine filebænke Type M12 | 927090 M12 |