

HOLEX**Cylindriske holdere til påskruningsfræsere, Ø d = 25 mm, Gevind M × længde
L2: M12X77****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301354 M12X77
GTIN	4062406107475
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:****Skafttolerance h6.****Anvendelse:**

Holder i spændepatron.

Teknisk beskrivelse

L ₂	77 mm
Borings-Ø D ₁	12,5 mm
Nyttelængde L ₁	87,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Samlet længde L	240 mm
Adapter	Ø d = 25 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Påskruningsfræser-holder