

Garant GRIDLINE

Søjleramme, Skuffer, 24G dybe, Højde: 2200mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	935025 2200
GTIN	4062406107444
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

I kvalitetspladestål med fast påsvejsede afstivninger. De lodrette bærestænger er forsynet med huller med en afstand på 25 : 25 mm, til montering af skuffer, udtrækshylder eller faste hylder. Bundflange med gevindbøsninger til højdejustering og forankring i gulvet.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

På grund af risikoen for at vælte er gulvforankring absolut nødvendig!

Teknisk beskrivelse

Højde	2200 mm
Rammebredde	53 mm
Brugsområde	Skuffereol
Materialetykkelse	1,2 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm

Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	Skuffer, 24G dybe
Dybde	680 mm
Produkttype	Søjleramme