



## Momentskruetrækker TorqueVario®, Maks. moment: 1400cNm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659930 1400
GTIN	4010995396909
Artikelklasse	63K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Numerisk visning af momentværdien på vinduesskala (40 – 50 indstillingsværdier, alt efter momentområde). Moment kan indstilles trinløs med indstillingsværktøj Torque-Setter (medfølger). Når den indstillede momentværdi er nået, udløses skruetrækkeren hør- og mærkbart og klar til brug igen med det samme. Nøjagtighed  $\pm 6\%$ .

#### Anvendelse:

Med T-greb og bitholder til 1/4 tomme bits.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Indstillingsværktøj til str. 60-700: Nr. 659931 str. 1 og til str. 1400: Str. 659931 str. 2.

### Teknisk beskrivelse

Display	analog
Maks. moment	1400 cNm
Målenøjagtighed, moment	$\pm 6\%$
Bitholder	F 6,3

Bitholder	D 6,3
Momentområde	500 - 1400 cNm
Momentområde	5 - 14 Nm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Målemetode	Moment
Vægt	560 g
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Reverserbar aflæsning	Nm
Feedback	udløsning
Standard	DIN EN ISO 6789
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Samlet længde L	120 mm
Serie	TorqueVario®-S T
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Skalainddeling 1 delstreg =	0,5 Nm
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

## Services

Kalibrering Momentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Tilbehør

Indstillingsværktøj TorqueSetter Type 2

659931 2