

Garant
Afstikningsklinge, neutral, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 19/1,5 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273780 19/1,5
GTIN	4045197720917
Artikelklasse	21W

Beskrivelse
Anvendelse:

I kombination med stikplatter nr. 273656– 273670.

Passer til :

Holder nr. 273984 – 273994 eller 319132 – 319133 (VDI-holder).

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov. Sæt bestående af 2 klinger med en platteholder til hver.

aksial stikning mulig: nej

Til maks. emne-Ø: 40 mm

Højde, h₁: 15,7 mm

Samlet længde L_{i alt}: 96 mm

Teknisk beskrivelse

Klingehøjde h ₅	19 mm
Til maks. emne-Ø	40 mm
Stikbredde W	1,5 mm
Højde, h ₁	15,7 mm
Samlet længde L _{i alt}	96 mm

Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge