

**Combidisc® slibeskive (SiC), Ø 76,2 mm, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554024 80
GTIN	4007220778555
Artikelklasse	55G

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Hurtigskiftesystemet** med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvendning.

**Skarpe siliciumkarbid-korn (SiC)** til aggressiv slibning med lavt tryk.

**Anvendelse:**

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Egner sig især til slibning af titanlegeringer, aluminium, kobber og bronze.

**Bemærk:**

**Roloc™ Bristle-Disc** finder du under 573510 ff.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	80
Skive-Ø	76,2 mm
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse	SiC
Produktnavnsegenskab	Ø 76,2 mm

maks. omdrejningstal	20000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Slibeskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	betinget egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middelhård Udvendig Ø 75 mm	554093 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middel Udvendig Ø 75 mm	554092 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm hård Udvendig Ø 75 mm	554089 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm blød Udvendig Ø 75 mm	554091 75
Gummibagskive med holder M14 hård Udvendig Ø 75 mm	554088 75
Gummibagskive med holder M14 hård Udvendig Ø 75 mm	554094 75
Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 75 mm	554090 75

