

**Combidisc® slibeskive (SiC), Ø 76,2 mm, Korn: 120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554024 120
GTIN	4007220778562
Artikelklasse	55G

Beskrivelse**Udførelse:**

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvendning.

Skarpe siliciumkarbid-korn (SiC) til aggressiv slibning med lavt tryk.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Egner sig især til slibning af titanlegeringer, aluminium, kobber og bronze.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Teknisk beskrivelse

Korn	120
Skive-Ø	76,2 mm
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse	SiC
Produktnavnsegenskab	Ø 76,2 mm

maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Produkttype	Slibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Gummibagskive med holder M14hård Udvendig Ø 75 mm	554088 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmhård Udvendig Ø 75 mm	554089 75
Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 75 mm	554090 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddelhård Udvendig Ø 75 mm	554093 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmblød Udvendig Ø 75 mm	554091 75
Gummibagskive med holder M14hård Udvendig Ø 75 mm	554094 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddel Udvendig Ø 75 mm	554092 75

