

Garant**Borestang til stikdrejning, Venstre, Skaft-Ø DS / stikbredde w: 12/1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273791 12/1,5
GTIN	4045197721105
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklases værktøjsstål ($>1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse vendeplattefiksering opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Teknisk beskrivelse

Skrue	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Mindste forborings-Ø D_{\min}	16 mm
Midterforskydning L_3	9,5 mm
Stikbredde W	1,5 mm
t_{\max} indvendig bearbejdning	4,5 mm
Samlet længde L	140 mm
Udhængslængde L_1 , tilbagetrukne holdere	30 mm
Skaft-Ø D_s	12 mm
Anvendelsesområde	radial indvendig indstikning
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Klemmeskrue Type 12	279815 12
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500
