

Garant**Borestang til stikdrejning, højre, Skaft-Ø DS / stikbredde w: 16/1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273790 16/1,5
GTIN	4045197720986
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($>1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse vendeplattefiksering opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{\min}	16 mm
t_{\max} indvendig bearbejdning	4,5 mm
Stikbredde W	1,5 mm
Midterforskydning L_3	7,5 mm
Skrue	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Samlet længde L	180 mm
Udhængslængde L_1 , tilbagetrukne holdere	30 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Anvendelsesområde	Radial indvendig indstikning
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Klemmeskrue Type 12	279815 12
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15