


Garant**VARIO-LINE klemholdere, højre, Skafthøjde h: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273794 16
GTIN	4045197721082
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Passer til :**

Skærholder nr. 273798.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:L = L₁ + L₃ (skærholder).Funktionsbredde L₄: 21 mmL₁: 100 mmL₂: 24,5 mm

Skrue: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	21 mm
L ₂	24,5 mm
Skafthøjde h	16 mm
Skrue	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L ₁	100 mm
Indsatstype	højre
Produkttype	Klemholder

Tilbehør

Klemmeskrue Type 9	279815 9
Klemmeskrue	279910
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10