


Garant**VARIO-LINE klemholdere, Venstre, Skaftøjde h: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273795 20
GTIN	4045197721327
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Passer til :**

Skærholder nr. 273799.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskrue.

Bemærk: $L = L_1 + L_3$ (skærholder).Funktionsbredde L_4 : 25 mm L_1 : 125 mm L_2 : 24,5 mm

Skrue: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Teknisk beskrivelse

L_2	24,5 mm
Funktionsbredde L_4	25 mm
Skrue	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Skaftøjde h	20 mm
L_1	125 mm
Indsatstype	Venstre
Produkttype	Klemholder

Tilbehør

Klemmeskrue Type 9	279815 9
Klemmeskrue	279910
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500