


**Garant****VARIO-LINE klemholdere, højre, Skafthøjde h: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273794 20
GTIN	4045197721099
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Passer til :**

Skærholder nr. 273798.

**Leveringsomfang:**

Inklusive montageskruer.

**Bemærk:**L = L<sub>1</sub> + L<sub>3</sub> (skærholder).Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 25 mmL<sub>1</sub>: 125 mmL<sub>2</sub>: 24,5 mm

Skrue: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Teknisk beskrivelse**

Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
L <sub>1</sub>	125 mm
Skafthøjde h	20 mm
Skrue	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L <sub>2</sub>	24,5 mm
Indsatstype	højre
Produkttype	Klemholder

---

**Tilbehør**

Klemmeskrue Type 9	279815 9
Klemmeskrue	279910
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10