


**Garant****VARIO-LINE klemholdere, højre, Skafthøjde h: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273794 25
GTIN	4045197721303
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Passer til :**

Skærholder nr. 273798.

**Leveringsomfang:**

Inklusive montageskruer.

**Bemærk:**L = L<sub>1</sub> + L<sub>3</sub> (skærholder).Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 30 mmL<sub>1</sub>: 150 mmL<sub>2</sub>: 24,5 mm

Skrue: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Teknisk beskrivelse**

Skrue	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L <sub>1</sub>	150 mm
L <sub>2</sub>	24,5 mm
Skafthøjde h	25 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	30 mm
Indsatstype	højre
Produkttype	Klemholder

---

**Tilbehør**

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659906 500

Klemmeskrue

279910

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX10

674248 TX10

Klemmeskrue Type 9

279815 9