

Garant**Krympepatron slank, med kølekanal., SK 40 A = 120, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302326 12 |
| GTIN | 4045197721228 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm først fra str. 6!**
- **Ekstra slank konstruktion (reduceret interferenskontur).**
- **Med kølekanaler.**

Anvendelse:

- **Bearbejdning inden for fremstilling af værktøj og forme.**
- **Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.**

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|---------------|
| Spænde-Ø D ₁ | 12 mm |
| Ø D ₂ | 20 mm |
| Udragende længde, A-mål | 120 mm |
| Udvendig Ø D | 35,9 mm |
| Kølekanaler | Ikke låsbar |
| Adapter | SK 40 A = 120 |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Form | ADB |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Krympepatron |

Tilbehør

| | |
|---|---------------|
| AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40 | 308630 40 |
| Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40 | 308625 40 |
| Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40 | 308740 40 |
| Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40 | 308610 40 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40 | 308760 40 |
| Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/12 mm | 302416 25/12 |
| Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/12 mm | 302412 32/12 |
| AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M | 308670 40M |
| Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40 | 308615 40 |
| Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/12 mm | 302416 32/12 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40 | 308620 40 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40 | 308650 40 |
| Antræksbolteform B Passer til konus 40 | 308640 40 |
| Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/12 mm | 302410 32/12 |

| | |
|---|---------------|
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 | 308795 40 |
| Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 25/12 mm | 302410 25/12 |
| Køleenhed Type CU1 | 354215 CU1 |
| Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 25/12 mm | 302412 25/12 |
| AntræksbolteForm A Passer til konus 40 | 308600 40 |
| Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40 | 308820 40 |
| Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40 | 354225 40 |
| Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40 | 308830 40 |
| Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40 | 308700 40 |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40 | 308785 40 |
| Krympningsapparat Type SU1 | 354210 SU1 |
| Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1 20/12 mm | 302415 20/12 |
| Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40 | 308801 40 |
| Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40 | 308806 40 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40 | 308605 40 |
| Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40 | 308802 40 |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 40 | 308635 40 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 | 308790 40 |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 40 | 308660 40 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40 | 308765 40 |