

**Garant****Krympepatron slank, med kølekanal., SK 40 A = 120, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302326 10
GTIN	4045197721211
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Mit RFID/balluffchip-boring.
- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm først fra str. 6!
- Ekstra slank konstruktion (reduceret interferenskontur).
- Med kølekanaler.

**Anvendelse:**

- Bearbejdning inden for fremstilling af værktøj og forme.
- Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm
Udvendig Ø D	33,9 mm
Kølekanaler	Ikke låsbar
Adapter	SK 40 A = 120
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue, med kølekanalboringer Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Køleenhed Type CU1	354215 CU1