

MIRKA**Burrelåssliberondel ABRANET®, Ø 125 mm, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567802 80
GTIN	6416868662955
Artikelklasse	56M

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibeskiver med burrelås bestående af polyamidvæv belagt med slibekorn i **netagtig struktur** med tusindvis af huller.

Fordel:

- **Støvfri slibning: Lav belastning af arbejdsplads og miljø.**
- **Slibeskiven stopper ikke til (overfladefejl og støvophobninger undgås).**
- **Garanti for bedre overflader med lavere forbrug af slibemiddel.**
- **Høj effektivitet – slibeydelsen forøges kraftigt alt efter overflade.**

Anvendelse:

Slibning af lak, fyldemasse, primer, (fiberforstærkede) kunststoffer, jernfrie legeringer og alulegeringer, møbelkomponenter.

Teknisk beskrivelse

Korn	80
Skive-Ø	125 mm
Serie	ABRANET®
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Drevmaskine	Excentersliber

Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Burrelåssliberondel

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

PU-støtteskive med flere huller Udvendig Ø 123 mm	567990 123
---	------------