

Garant**Fiberkompaktskive, Ø 115 mm, Kornstørrelsessammenligning: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566991 100
GTIN	4045197721242
Artikelklasse	51M

Beskrivelse**Udførelse:**

Komprimeret fiberfleece med harpiksbundne slibekorn muliggør **slibning og finishbearbejdning i én arbejdsgang.**

Anvendelse:

Til flade- og kantbearbejdning på vinkelslibere (anbefalet omdrejningstal 6000 min⁻¹). **Hård** udførelse med grove korn, meget kantstabil.

Maks. omfangshastighed: 60 m/s

Borings-Ø: 22,23 mm

Finhedsgrad: grov

Hårdhedsgrad: hård

Borings-Ø: 22,23 mm

Udførelse: 8 A coarse

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	grov
Anbefalet omdrejningstal	6000 min ⁻¹
Hårdhedsgrad	hård
Kornstørrelsessammenligning	100

Udførelse	8 A coarse
Skive-Ø	115 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Formbeskrivelse	flad
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	60 m/s
Produkttype	Kompaktskiver

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		