

Garant GRIDLINE

**Fodstykke med drejelige hjul, Højde: 950mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927006 950
GTIN	4062406107826
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

**Leveringsomfang:**

Fodstykke nr. 927000, sæt med kørehjul med bremses nr. 927202 str. 2.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet har brug for afstivningsvinkler nr. 927122 til stabilisering. Højden svarer til underkanten af arbejdspladen. Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Passer til pladedybde	750 mm
Bredde	50 mm
Dybde	700 mm

Højde	950 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1,5 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Støtteben

---

## Tilbehør

HjulSæt 2 dele Type 2	927202 2
Støtteben Højde 800 mm	927000 800