

Garant GRIDLINE

Fodstykke med faste hjul, Højde: 950mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927004 950
GTIN	4062406107680
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Leveringsomfang:

Fodstykke nr. 927000, sæt med faste hjul nr. 927202 str. 1

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet har brug for afstivningsvinkler nr. 927122 til stabilisering. Højden svarer til underkanten af arbejdspladen. Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde	50 mm
Højde	950 mm
Passer til pladedybde	750 mm

Dybde	700 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1,5 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Støtteben

Tilbehør

Støtteben Højde 800 mm	927000 800
HjulSæt 2 dele Type 1	927202 1