

Garant GRIDLINE

Fodstykke inklusive manuel højdeindstilling, Højde: 750mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927001 750
GTIN	4062406107635
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Højdeindstilling 150 mm.**Leveringsomfang:**

Fodstykke med manuel højdeindstilling nr. 927080 str. 150.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet har brug for afstivningsvinkler nr. 927122 til stabilisering. Højden svarer til underkanten af arbejdspladen.

Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.

Teknisk beskrivelse

Højdeindstillingsområde	750 - 900 mm
Passer til pladedybde	750 mm

Bredde	50 mm
Dybde	700 mm
Højdejusteringsintervaller	25 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1,5 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Støtteben

Tilbehør

Højdeudligning til manuel højdeindstilling Type M10	927091 M10
Støtteben Højde 750 mm	927000 750
Manuel højdeindstilling Højdejustering 150 mm	927080 150