

Garant GRIDLINE

Fodstykke med faste hjul, Højde: 1050mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 927004 1050 |
| GTIN | 4062406107697 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beskrivelse**Udførelse:**

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Leveringsomfang:

Fodstykke nr. 927000, sæt med faste hjul nr. 927202 str. 1

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet har brug for afstivningsvinkler nr. 927122 til stabilisering. Højden svarer til underkanten af arbejdspladen. Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne væltes.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|---------|
| Passer til pladedybde | 750 mm |
| Højde | 1050 mm |
| Dybde | 700 mm |

| | |
|------------------------|---|
| Bredde | 50 mm |
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion |
| Materialetykkelse | 1,5 mm |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype | Støtteben |

Tilbehør

| | |
|------------------------|------------|
| HjulSæt 2 dele Type 1 | 927202 1 |
| Støtteben Højde 900 mm | 927000 900 |