



Sekskant-vinkeløglesæt, med kuglehoved pulverlakeret, Antal skruetrækkere: 7



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	626066 7
GTIN	7610733261345
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Vinklet skaft; optimeret benlængde. Kan sættes på op til en hældning på 30° i kraft af kuglehoved.

PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale. Overflade forniklet, forkromet og **pulverbelagt**, så man kan finde delene hurtigt gennem en tydelig farvekodning „Rainbow“.

Leveringsomfang:

1 vinkeløgle nr. 626064 af hver: Str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Opbevaring i: Kunststofholder

Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	7
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Skruetrækkere

Tilbehør

Sekskant-vinkelnøgle, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 1,5 mm	626064 1,5
Sekskant-vinkelnøgle, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 2 mm	626064 2
Sekskant-vinkelnøgle, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 6 mm	626064 6
Sekskant-vinkelnøgle, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 3 mm	626064 3
Sekskant-vinkelnøgle, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 2,5 mm	626064 2,5
Kunststofftaske til 6-kantet vinkelskruetrækker Type 8	626250 8
Sekskant-vinkelnøgle, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 5 mm	626064 5
Sekskant-vinkelnøgle, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 4 mm	626064 4