

**RUNPOTEC**  
HPI KABELINZIEHSPEZIALIST**Kabelindtrækningsbånd RUNPO 5, snoet, i kunststofboks, Båndlængde: 30m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	814872 30
GTIN	9120045472813
Artikelklasse	86A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**5,3 mm** kraftigt indtrækningsbånd af polyester, med 3-dobbelt snoning. Begge ender forsynet med klemmemonteret forstærket **fleksibel føringspids (Runpo-glider)** med snoningsudligning og trækøje i rustfrit stål. Ekstremt fleksibelt bånd med kun 20 mm bøjningsradius.

**Fordel:**

Nærmest brudfri også ved de smalleste radier.

**Anvendelse:**

Til rørdiameter 16 – 40 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Båndlængde	30 m
Belastning forbindelse indtræksbånd - muffe maksimal	2,7 kN
Produkttype	Kabelindtrækningsværktøj

