

Garant**eco-stikklinge, neutral, Klingehøjde h₅ / stikbredde w: 32/5mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273866 32/5
GTIN	4045197722584
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:

Med eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Anvendelse:

Til dybe noter og til afstikning af store diametre.

Passer til:

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-holder nr. 319132 – 319133.

Reservedel:

Lukkeskrue nr. 279828 1.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	5 mm
Til maks. emne-Ø	110 mm
Klingehøjde h ₅	32 mm
Højde, h ₁	25 mm
Serie	Eco
Samlet længde L	150 mm

Indsatstype	neutral
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

Tilbehør

Skrue til ECO-afstikningsklinge Type 1	279828 1
--	----------