

RUNPOTEC

HPI KABELLENZIEHSPEZIALIST

Kabelindtrækningsbånd, glasfiber PowerRex i kunststofboks, Båndlængde: 30m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

814868 30

GTIN

9120045473971

Artikelklasse

86A

Beskrivelse

Udførelse:

3 mm tykt glasfiberbånd, **stabilt** (op til 5 kN) og alligevel **meget fleksibelt** (op til radius på 50 mm); ideel til kompliceret kabeltrækning i rør med andre kabler og ved mange knæk på røret. I begge ender forsynet med fastlimede endetyller med gevind til valgfri fastgørelse af fleksible føringsspidser, trækstrømper eller trækøjer.

Leveringsomfang:

Inklusive tilbehør sikkert opbevaret i kunststofboks: 1 **fleksibel føringsspids (Runpo-glider)** med snoningsudligning og trækøje i rustfrit stål. 1 fjederføringshoved Ø 10 mm, 2 trækøjer, 1 kabeltrækstrømpe til kabler Ø 6 – 9 mm, 5 endetyller, 3 forbindelsestykker, 1 speciallim 3 g, 1 indtrækningshjælp.

Trækstyrke: 1,2 kN

Teknisk beskrivelse

Trækstyrke

1,2 kN

Båndlængde

30 m

Produkttype

Kabelindtrækningsværktøj

Tilbehør

Kabelsmøremiddel

814760

Power Disk

814770