

**Garant****Poler-flapskive (filt), middel, Skive-Ø: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566977 125
GTIN	4045197722416
Artikelklasse	51M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Filtlameller**, der er placeret lodret på en glasfibertallerken (højde 20 mm), giver den største fleksibilitet og køling under poleringen.

**Anvendelse:**

Til **polering af rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller** i kombination med polerpasta nr. 555740.

Anvendelse med nedsat arbejdshastighed (ca. 1500 min<sup>-1</sup>).

**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø	22,23 mm
Lamelhøjde	20 mm
Formbeskrivelse	flad
Skive-Ø	125 mm
Hårdhedsgrad	middel
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
optimeret til materiale	INOX

optimeret til materiale	Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Polerskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
våd, maksimal	egnet		

## Tilbehør

Stænger med polerepastaUnipol® Farve WHITE	555740 WHITE
Stænger med polerepastaUnipol® Farve BLUE	555740 BLUE