

RUNPOTEC
HFR KABELLEITUNGSSPEZIALIST**Kabelindtrækningsbånd–glasfiber–med ståltromle, Båndlængde: 80m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	814882 80
GTIN	9120045473544
Artikelklasse	86A

Beskrivelse**Udførelse:**

4,5 mm tykt glasfiberbånd, **stabilt** op til 5 kN og alligevel **fleksibelt** (op til radius 120 mm). I begge ender forsynet med fastlimede endetyller med gevind til valgfri fastgørelse af fleksible føringsspids, trækstrømper eller trækøjer. I førsteklases ståltromle med udtrækkelige fødder, 2 opbevaringsrum med tilbehør, bremse og **dobbelt udløbs-system** (hurtigløb og automatisk udløbsbremse).

Leveringsomfang:

Inklusive tilbehør sikker opbevaret i opbevaringsrum: **1 fleksibel føringsspids (Runpo-glider)** med snoningsudligning og trækøje i rustfrit stål. 1 startpære med sjækkel, 1 løberulle, 2 endetyller, 1 forbindelsestykke, 1 speciallim 3 g.

Teknisk beskrivelse

Trækstyrke	2,2 kN
Båndlængde	80 m
Produkttype	Kabelindtrækningsværktøj

