

**Garant****eco-stikklinge, neutral, Klingehøjde h<sub>5</sub> / stikbredde w: 26/3mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273866 26/3
GTIN	4045197722539
Artikelklasse	21W

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Med eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Anvendelse:**

Til dybe noter og til afstikning af store diametre.

**Passer til:**

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-holder nr. 319132 – 319133.

**Reservedel:**

Lukkeskrue nr. 279828 1.

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

## Teknisk beskrivelse

Til maks. emne-Ø	85 mm
Klingehøjde h <sub>5</sub>	26 mm
Stikbredde W	3 mm
Højde, h <sub>1</sub>	21,4 mm
Serie	Eco
Samlet længde L	120 mm

Indsatstype	neutral
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

---

## Tilbehør

Skrue til ECO-afstikningsklinge Type 1	279828 1
--	----------