



## Stereomikroskop STEMI 508 med kameraudgang, Type: 508CMAT



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	491846 508CMAT
GTIN	2050001785022
Artikelklasse	49B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stereomikroskop til tredimensionale, lyskraftige og skarpe billeder. Greenough-design af hensyn til optimal gengivelseskvalitet. **Apokromatiske linser** korrigerer linsefejlen for tre farver (rød, grøn og blå) og muliggør derved brillante og farveægte billeder. Øjensafstand og fejlsyn kan indstilles og udlignes individuelt. Bæregreb til mobil anvendelse. Koldlysstativ, overfladelysbetjening, flad gennemlysbasis (lyst område/mørkt område), søjle med drev og 145 mm vandring.

Ringlampe K LED, segmenterbar – 48 LED'er i 2 rækker.

Med integreret C-Mount kameraudgang.

#### Leveringsomfang:

Inklusive øjenstykker nr. 491832. Polarisationsstilbehør til spot og gennemlys.

#### Specialtilbehør:

AxioCam 491852 und 491853.

### Teknisk beskrivelse

Arbejdsafstand	92 mm
Okular	PL 10x

Forstørrelse (x gange)	6,3 - 50
Zoom	8 : 1
Synsfelt-Ø	35 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Stereomikroskop

---

## Tilbehør

Øjenstykker til stereomikroskoper, par	491832
--	--------