

**Gevindtætningsmiddel, 50 ml, Producent-ID: 53-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083322 53-14
GTIN	8029822036051
Artikelklasse	08G

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En **komplet overfladekontakt** sikrer **100% tæthed**. Tilbage drejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærkning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.

Anvendelse:

Mellemfast, hydraulik- og pneumatik-tætning, direkte tæthed ved lavt tryk, **uden mærkning**.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.

Teknisk beskrivelse

Til gevindstørrelse, tommer	3/4 tommer
Producentbetegnelse	53-14
Funktionsstyrke efter	1 - 3 h

min. løsdrejningsmoment	8 - 12 Nm
Til gevindstørrelse op til	M20
Lagertemperatur	10 - 25 °C
Dynamisk viskositet	430 - 630 mPas
Til gevindtype	alle
Maks. spaltemål	0,15 mm
Påfyldningsmængde	50 ml
Form	flydende
Håndfasthed efter	10 - 20 min
Kemisk basis	anaerob methakrylat
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Flammepunkt	100 °C
egnet til materiale	Metal
Farve	brun
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 150 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
Afmontering	med specialværktøj
Styrkeklasse	Mellemfast
Tæthed	1,1 g/cm ³
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Tætningsmiddel

Tilbehør

Rengørings- og affedtningspray Producent-produktnummer 7061	083391 7061
Rengørings- og affedtningspray Producent-produktnummer 7063	083392 7063